



**porte, volta, APV, 5-R, Tôle d'acier fermée**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	740 mm
Largeur	285 mm
Profondeur	22 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Nombre de serrure de la porte	0

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal
Traitement de surface	Thermolaquage

**Équipement**

Nombre rangées	5
----------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

VA60T