



VANR1200



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	90 mm
Diamètre d'installation	306 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
Couverture de surface	Other

Matières

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium
Type de traitement de surface	structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Sécurité

Conformité REACH	Non
------------------	-----

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 10 kN
-----------------	---