



VANR12003



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	90 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	3 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
Couverture de surface	Other

Matières

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium
Type de traitement de surface	structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Sécurité

Conformité REACH	Non
------------------	-----

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 10 kN
-----------------	---