



VANR12013TU



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 90 mm

Diamètre d'installation 306 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 3 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle arrondir

Couverture de surface Other

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Installation sur mur en béton Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 3

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 12

Nombre de boîte d'appareillage 3

Sécurité

Conformité REACH Non

Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 500 N / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 7.5 kN