



VANR2003



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 90 mm
 Diamètre d'installation 242 mm
 Profondeur pour la mise en place de revêtement 3 mm

Porte, couvercle

Couverture de surface Other

Matières

Couleur aluminium
 Matière aluminium
 Groupe de matériau aluminium
 Type de traitement de surface structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non
 Installation sur mur en béton Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 3

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 6
 Nombre de boîte d'appareillage 2

Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 10 kN