



VANR2009005



### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 90 mm

Diamètre d'installation 242 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 3 mm

#### Porte, couvercle

Couverture de surface Other

#### Matières

Couleur aluminium

Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface structurée

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Installation sur mur en béton Oui

#### Connexion

Nombre d'entrée de câbles 3

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 6

Nombre de boîte d'appareillage 2

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 10 kN