



VANR2019005



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 90 mm

Diamètre d'installation 242 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 3 mm

Porte, couvercle

Couverture de surface Other

Matières

Couleur aluminium

Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Installation sur mur en béton Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 3

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 6

Nombre de boîte d'appareillage 2

Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 10 kN