



VB118B

Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	325 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Nombre d'unités de largeur	18

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C