



VB118B

**Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Modèle**

Nombre de modules 18

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 90 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 146 mm

Profondeur interne 120 mm

Hauteur produit installé 325 mm

Largeur produit installé 400 mm

Largeur dans les unités de division 18

Épaisseur du matériau des parois latérales 2.5 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Loquet

Indice de protection avec porte IP 40

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte sans

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur RAL 9010

Couleur blanc

Matière polystyrol (PS)

**Éléments fournis**

Avec couverture Oui

**Équipement**

Nombre rangées 1

Nombre de clés 1

Nombre de rails 1

Accessoires Oui

Borne de mise à la terre Oui

Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Oui
<b>Standards</b>	
Directive européenne WEEE	concerné
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II