



VB118R

Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Nombre de modules 18

Intensité du courant

Courant assigné nominal 90 A

Dimensions

Profondeur produit installé 146 mm

Profondeur interne 120 mm

Hauteur produit installé 325 mm

Largeur produit installé 400 mm

Largeur dans les unités de division 18

Épaisseur du matériau des parois latérales 2.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet

Indice de protection avec porte IP 40

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte sans

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 9010

Couleur blanc

Matière polystyrol (PS)

Éléments fournis

Avec couverture Oui

Équipement

Nombre rangées 1

Nombre de clés 1

Nombre de rails 1

Accessoires Oui

Borne de mise à la terre Oui

Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe II