



VB418R

**Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, porte transparent**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Nombre d'unités de largeur	18

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Matière**

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C