



VDQ06057011



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Sans sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	60 mm
Longueur extérieur	219 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	219 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--