



VDQ06129005



## Caractéristiques techniques

### Architecture

Sortie de câble Sans sortie de câble dans le couvercle

### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	62 mm
Longueur extérieur	219 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	219 mm

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
Matériau du couvercle	Polyamide

### Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique

### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--