



VDQ12127011



## Caractéristiques techniques

### Architecture

Sortie de câble Sans sortie de câble dans le couvercle

### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	65 mm
Longueur extérieur	263 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	263 mm

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
Matériau du couvercle	Polyamide

### Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	plastique

### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	----------------------------------------------------------------------