



VDR12127011



### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Sortie de câble Sans sortie de câble dans le couvercle

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 62 mm

Diamètre d'installation 306 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 12 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle aucun

Matériau du couvercle Polyamide

#### Matières

Couleur gris fer

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polyamide (PA)

Groupe de matériau plastique

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Installation sur mur en béton Oui

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN