



VDR12127011



Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Sans sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 62 mm

Diamètre d'installation 306 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 12 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle aucun

Matériau du couvercle Polyamide

Matières

Couleur gris fer

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polyamide (PA)

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Installation sur mur en béton Oui

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN