



VE09127011



Boîte de sol 18 mod. revêt. sol 12mm gr

Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Modèle

Module -

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	84 mm
Longueur extérieur	219 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	253 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	272 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	rectangulaire
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matériau mélanger

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
---------------------------	---

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	9
Nombre de boîte d'appareillage	3

Standards

Homologations	EN50085-2-2
---------------	-------------

Sécurité

Résistance au choc	IK08
--------------------	------

Charge maximale

Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN