



VE106A

**coffret Vector**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 3

**Tension**

Tension nominale 400 - 400 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 6

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 190 mm

Largeur 165 mm

Profondeur 113 mm

Nombre d'unités de largeur 6

**Cache, porte**

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matière**

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

#### **Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C