



VEQ1212E



## Unité d'approvisionnement Q12 en inox pour 24 modules, revêtement de sol 12 mm

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	84 mm
Longueur extérieur	267 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	267 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
Couverture de surface	brossé
Matériau du couvercle	Polyamide

#### Matières

Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable
Type de traitement de surface	zingué

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

#### Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
---------------------------	---

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 2.6 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 4 kN
-----------------	--