


VEQ1212E



## Unité d'approvisionnement Q12 en inox pour 24 modules, revêtement de sol 12 mm

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

#### Dimensions

Profondeur de montage	84 mm
Largeur de montage	244 mm
Longueur intérieur	244 mm
Longueur	267 mm
Largeur	267 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Matière

Matière	Acier inoxydable
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Acier inoxydable

#### Cache, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	2,6 - 4,0 kN
-----------------	--------------

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

#### Forme

Forme	Carré
-------	-------

**Textes**

---

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

---

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12

**Equipement**

---

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12