



VH12NK

Boîtier mural, Volta, HWV, 1x12MOD

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Cloison creuse
---------	----------------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	355 mm
Largeur	330 mm
Profondeur	94,50 mm
Hauteur d'encastrement	321 mm
Largeur de montage	314 mm
Profondeur de montage	90 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
GWT tenue au fil incandescent	850 °C