



VH48NK

Boîtier mural, Volta, HWV, 4x12MOD

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation cloison creuse

Modèle

Nombre de modules 48

Dimensions

Profondeur de montage 90 mm

Profondeur produit installé 94.5 mm

Profondeur interne 91.5 mm

Hauteur produit installé 734 mm

Hauteur de montage 720 mm

Largeur produit installé 330 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2.5 mm

Hauteur d'encastrement 721 mm

Largeur de montage 314 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière matière plastique

Type de traitement de surface non traitée

Equipement

Nombre d'unités 12

Nombre rangées 4

Nombre de rails 4

Accessoirable Oui

Borne de mise à la terre Non

Borne à conducteur neutre Non

Porte pour transmission du signal Non

Standards

GWT tenue au fil incandescent 850 °C

Sécurité

Classe de protection

classe II