



VQ06127011



## Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	84 mm
Longueur extérieur	219 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	219 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
Matériau du couvercle	Polyamide

#### Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matériau mélanger

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

#### Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
---------------------------	---

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--