



VQ12127011



Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr

Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	84 mm
Longueur extérieur	263 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm
Largeur extérieure	263 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matériau mélanger

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
---------------------------	---

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--