



VR06129005



## Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

#### Dimensions

Profondeur de montage	84 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Diamètre extérieur	234 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Matière

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

#### Cache, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

#### Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	6
<b>Équipement</b>	
Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous le sol)	R06