



VU24NK

Boîtier mural, Volta, UPV, 2x12MOD

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Modèle

Nombre de modules 24

Dimensions

Profondeur de montage 90 mm

Profondeur produit installé 94.5 mm

Profondeur interne 91.5 mm

Hauteur produit installé 484 mm

Hauteur de montage 470 mm

Largeur produit installé 330 mm

Largeur dans les unités de division 12

Épaisseur du matériau des parois latérales 2.5 mm

Hauteur d'encastrement 490 mm

Largeur de montage 314 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Type de traitement de surface non traitée

Équipement

Nombre d'unités 12

Nombre rangées 2

Nombre de rails 2

Accessoirable Oui

Borne de mise à la terre Non

Borne à conducteur neutre Non

Porte pour transmission du signal Non

Standards

GWT tenue au fil incandescent	650 °C
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------
