



Boîtier mural, Volta, UPV, 5x12MOD

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Équipement

Nombre de rails	5
Nombre rangées	5
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	60
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	880 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	94,50 mm
Hauteur d'encastrement	865 mm
Largeur de montage	314 mm
Profondeur de montage	90 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

VU60NK