



**Boîtier mural, Volta, UPV, 5x12MOD**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Équipement**

Nombre de rails	5
Nombre rangées	5
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	60
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	880 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	94,50 mm
Hauteur d'encastrement	865 mm
Largeur de montage	314 mm
Profondeur de montage	90 mm
Nombre d'unités de largeur	12

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

VU60NK