



VZ016M

presse-étoupe, vector, IP65, M16, plastique

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	35,50 mm
Largeur de clé en mm	20 mm
Longueur de filetage	8 mm

Raccordement

Plage de raccordement	5 - 10 mm
-----------------------	-----------

Matière

Matière	Polyamide (PA), Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 100 °C
------------------------	--------------

Équipement

Taille du filetage métrique	0 - 16
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	Non
Mesure gradient	1,50