



VZ103N

**Cadre-porte, Volta, 3rangées, avec porte, RAL 9010**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Position prévue pour la porte | à gauche |
| Mode de fixation              | vissé    |

**Dimensions**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 36 mm    |
| Hauteur produit installé    | 630.5 mm |
| Largeur produit installé    | 348 mm   |
| Hauteur d'encastrement      | 572 mm   |
| Largeur de montage          | 290 mm   |

**Porte, couvercle**

|  |             |
|--|-------------|
| Epaisseur de la matière du couvercle         | 1 mm        |
| Type de fermeture de la porte                | Loquet      |
| Nombre de serrure de la porte                | 0           |
| Type de portes pour les armoires électriques | porte butée |
| Battant de porte                             | unique      |
| Couvercle/porte transparent(e)               | Non         |

**Matières**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur                       | blanc                |
| Couleur                       | blanc                |
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                       | métal                |
| Type de traitement de surface | non traitée          |

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

**Equipement**

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 3 |
|----------------|---|

**Standards**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|