



VZ123W

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

Adapté au type de coffret Encastré, Cloison creuse

#### Dimensions

Hauteur 570,50 mm

Largeur 348 mm

Profondeur 36 mm

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

#### Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matière Acier

Traitement de surface Non traité

#### Architecture

Position de la porte Gauche

#### Equipement

Nombre rangées 3

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Loquet

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non