



Porte, Volta, UPV/HWV, 5-rangées, tôle d'acier

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret Encastré, Cloison creuse

Dimensions

Hauteur	880,50 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	36 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Équipement

Nombre rangées	5
----------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

VZ125E