



VZ125W

volta UP, porte média avec fentes 5rang.

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	vissé

#### Dimensions

Profondeur produit installé	36 mm
Hauteur produit installé	880.5 mm
Largeur produit installé	348 mm
Hauteur d'encastrement	820.5 mm
Largeur de montage	288 mm

#### Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Matières

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Type de traitement de surface	non traitée

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

#### Équipement

Nombre rangées	5
Nombre de clés	1

#### Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------