



VZ322N

Cadre-porte, Volta, 2rangées, avec porte, RAL7016, argenté

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	vissé

Dimensions

Profondeur produit installé	36 mm
Hauteur produit installé	505.5 mm
Largeur produit installé	348 mm
Hauteur d'encastrement	447 mm
Largeur de montage	290 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	métal
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	2
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------