



VZ455N

**Bornier de raccordement SanVis neutre Volta, 1Set=10 pièces**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	Fixation par enclenchement

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur produit installé	35 mm
Longueur	30 mm
Largeur produit installé	27 mm

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit	4.55 g
Matière	mélange de matériaux
Transparent	Non

**Connexion**

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 25 mm <sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------