



VZ455P

Cage, Volta, QuickConnect-Clamp, 1Set=10 pièces, pour FI-Terminal

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	Fixation par enclenchement

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur produit installé	35 mm
Longueur	30 mm
Largeur produit installé	27 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	4.55 g
Couleur	marron
Couleur	marron
Matière	mélange de matériaux
Transparent	Non

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...25 mm ²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1.5...25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 25 mm ²

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------