



VZ465N

Borne de câble de commande, Volta, 7-pôle, blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	7 P
Mode de fixation	Fixation par enclenchement

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur produit installé	33 mm
Longueur	80 mm
Largeur produit installé	28 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0 kg
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Transparent	Non

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...6 mm ²
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble	1.5...6 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 / 6 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	8 mm ²
Type de connexion	vis

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C
------------------------	-------------