



WH101101F

## Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Matière Thermoplastique, Métal

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Commutateur S3