



WH101303F

Insert: Hotelcard avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Nombre de pôles 1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
 230 V 1500 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1500 W

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 51 mm

Profondeur de montage 36 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 50 °C

Textes

Inscription Avec inscription « Hotelcard »

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis

Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Gammes compatibles	hager kallysto, kallysto encastré, kallysto montage en saillie