



WH101401F

**Insert: Pousoir/2 pôles, contact de commutation avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 2

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

**Matière**

Matière Métal, Plastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Connectivité**

Type de connection / prise QuickConnect

**Dimensions**

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Textes**

Inscription Sans inscription

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir 2 pôles

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie