



WH101803F

Insert: Interrupteur rotatif S0 / 3 pôles avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles