



Insert: Interrupteur rotatif S0 / 3 pôles avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A
Installation, montage	
Montage	Encastré, En saillie
Tension	
Tension nominale	250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Identification	
Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Dimensions	
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Architecture	
Type d'organe de commande	Rotatif
Textes	
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/3-pôles