



WH101806F

**Insert: Interrupteur rotatif S3 / 1 pôle avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 25 A

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Profondeur de montage 46 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Architecture**

Type d'organe de commande Rotatif

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma du commutateur 3/1 pôles