



WH101808F

Insert: Poussoir rotatif / 2 pôles avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles 2

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Matière

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

Dimensions

Profondeur 49 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 49 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Type de raccordement Avec bornes à vis

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie