



WH101809F

**Insert: Pousoir rotatif/ 1p contact de commut. avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

**Matière**

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

**Dimensions**

Profondeur 49 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 49 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Textes**

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Type de raccordement Avec bornes à vis

Produit compatible avec basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles basico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie