



WH101812F

Insert: Interrupteur rotatif S5 / 1 pôle avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur 63 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm

Matière

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Textes

Type de commutation Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis