



WH101812F

### Insert: Interrupteur rotatif S5 / 1 pôle avec plaque de fixation

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

##### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur 63 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 45 mm

##### Matière

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

##### Textes

Type de commutation Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis