



WH101848F

**Insert: Poussoir à clé / 2p contact a fermeture KABA8, avec plaque de fixation**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Nombre de pôles 2

##### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

##### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

##### Matière

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Profondeur 49 mm

Profondeur de montage 32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 62 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Produit compatible avec basico encastré, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

Gammes compatibles basico encastré, hager kallysto, kallysto encastré, kallysto montage en saillie