



Insert: Poussoir à clé/1p contact de commutation KABA8, avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	25 A
Tension	
Tension nominale	250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Architecture	
Nombre de pôles	1
Installation, montage	
Montage	Encastré, En saillie
Commandes et indicateurs	
Contact d'acquittement	Non
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Type de Bodton podsson	Double Boaton pousson
Matière	
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Dimensions	
Profondeur	49 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	62 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Textes	
Inscription	Avec inscription « 2 \rightarrow 0 \leftarrow 1 »
Type de commutation	Contact inverseur avec position nulle 1-pôle
Produit compatible avec	basico encastré, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
	basico encastré, kallysto encastré, kallysto montage
Gammes compatibles	en saillie