



WH101866F

Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S3 / 1p avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Profondeur de montage 63 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 73 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma du commutateur 3/1 pôles